

EKG-zuiginstallatie

handy vaq

De compacte all-in-one oplossing

INNO-
VATIE

10
polig

uitstekende
prijs-
kwaliteitverhouding

Stationair of
mobiel gebruik

Eenvoudige bediening
en reiniging

Compact en
onderhoudsvriendelijk

Zeer goede
afleidingskwaliteit

handy vaq overtuigde in praktijktests:



Super zuigkracht, ook bij mensen met veel haar. Zeer goede EKG-kwaliteit, eenvoudige bediening, stil. Een volledig overtuigend apparaat!"

De kleine, sterke EKG-zuiginstallatie

Ondanks het compacte formaat biedt handy vaq een overtuigend scala aan functies.

De handzame zuiginstallatie is eenvoudig en comfortabel te bedienen met slechts drie knoppen, waarmee de zuigkracht in vijf stappen kan worden ingesteld.

Diverse houders bieden handy vaq een breed toepassingsgebied. handy vaq is dankzij de uitblaasfunctie eenvoudig te reinigen.

handy vaq

Eenvoudig. Klein. Sterk.

handy vaq is waarschijnlijk de kleinste EKG-zuiginstallatie op de markt. De stille, krachtige en onderhoudsvrije pomp is direct geïntegreerd in de compacte besturingsbehuizing. Dankzij de antislip zijkanalen ligt het lichte apparaat veilig in één hand.



Door het beperken tot een paar componenten is handy vaq bijzonder onderhoudsvriendelijk. De steekbare en robuuste onderdelen kunnen in geval van nood eenvoudig en voordelig worden vervangen.


De gebruiksvriendelijke, flexibele all-in-one oplossing handy vaq maakt uw werk gemakkelijker en overtuigt door een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

handy vaq overtuigt met sterke eigenschappen



Compacte all-in-one oplossing

handy vaq is slechts handgroot. De krachtige maar stille pomp is geïntegreerd in een compact, antislip behuizing.



Eenvoudige bediening

Het apparaat wordt met slechts drie knoppen bediend. LED's geven de status aan. Het vacuümvermogen is in vijf stappen instelbaar van 100 tot 250 mbar.



Uitstekende signaalkwaliteit

handy vaq levert een zeer goede signaalkwaliteit voor 10 afleidingen.




Hygiënisch eenvoudig

handy vaq beschikt over een uitblaasfunctie om vocht en verontreinigingen uit te blazen.



Universeel inzetbaar

handy vaq is flexibel inzetbaar.



Elektrodenkabels

De kabelsets beschikken over zilver-zilverchloride elektroden met zachte siliconen zuignappen.



Onderhoudsvriendelijkheid

Weinig onderhoudsvrije componenten met steekverbindingen zorgen voor eenvoudige en dus goedkope service. De patiëntenkabels zijn afzonderlijk verwisselbaar.



Uitgebreide handleiding


Bij de handy vaq-zuiginstallatie wordt een uitgebreide handleiding geleverd met gebruiksaanwijzing, veiligheidsinstructies en praktische tips.

Technische gegevens



handy vaq Module

Afmetingen	78 × 117 × 27 mm (zonder kabels)
Gewicht	950 g, met kabelset
Stroomvoorziening	GlobTek, modelnr. GTM96180-1507-2.0-T3 voeding (100-240VAC, 15W)
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	10 – 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	30 – 75 % (niet condenserend)
Luchtdruk	700 – 1.050 mbar
Onderdruk	max. 250 mbar
Volume	Doorstroming: max. 2,6 l/min
EKG-aansluiting	15-polige D-Sub, 2 m lang



Pat. No. 2736408

Patiëntenkabels

Borstwand 6x	1,1 m (lange kabelset)
Extremiteten 4x	1,3 m (lange kabelset)
Elektroden	Ag / AgCl, zuigmateriaal siliconen

Veiligheidsnormen

Veiligheidsnorm	IEC/EN 60601-1
EMC	IEC/EN 60601-1-2
Classificatie	Klasse I volgens verordening 2017/745/EU
Bescherming	Dit apparaat is niet bedoeld voor buitengebruik (IPX0)

Leveringsomvang

Standaard	Zuig-/sturingseenheid, 2 m aansluitkabel (USB/15-polige D-Sub), 10-voudige patiëntenkabel (standaardlengte 1,1–1,3 m), stekkeradapter, kabelafstandhouder, uittrekhulpmiddel
-----------	--

mbnet
engineering

mbnet Engineering GmbH

Kirschauer Straße 37a
D-02681 Callenberg
Tel. +49 35 92 34 83 0
verkauf@mbnet.de
www.mbnet.de