

EKG-zuiginstallatie

ergo vac

De nieuwe EKG-zuiginstallatie
(incl. ergo vac LT)



10
polig

mbnet
engineering

Ophanging voor
zuigleiding



In hoogte verstelbare
telescooparm

Interne
kabelgeleiding

Draaibereik van 300°

Apparaatwagen (optioneel).
Verschillende houders beschikbaar
voor montage op wagen, tafel of
wand.

Pompmodule:
compact, stil, krachtig
zuigvermogen

ergo vac

Snel. Comfortabel. Eenvoudig.

Met de elektroden-zuiginstallatie ergo vac (incl. ergo vac LT) voert u rust- en inspannings-ECG-metingen snel en comfortabel uit.

De ergo vac is geschikt voor alle typen ECG-apparaten en kan op verschillende wagensystemen worden gemonteerd. Indien nodig bieden wij ook klantspecifieke houders aan. ergo vac beschikt eveneens over een uitblaasfunctie om vocht en verontreinigingen uit te blazen.



Kabelarm ergo vac^{LT}

ergo vac overtuigt met sterke eigenschappen



Snel. Comfortabel. Eenvoudig

ergo vac is momenteel de stilste en meest innovatieve zuiginstallatie met hygiënische uitblaasfunctie. Netvoeding of batterijvoeding (optioneel) mogelijk.



Eenvoudige bediening

Het apparaat wordt bediend met slechts vier knoppen. LED's geven de status aan. Het vacuümvermogen kan in vijf stappen worden ingesteld van 100 tot 250 mbar.



Uitstekende signaalkwaliteit

ergo vac levert een zeer goede signaalkwaliteit voor 10 afleidingen.



Eenvoudig hygiënisch

ergo vac beschikt over een uitblaasfunctie om vocht en verontreinigingen uit te blazen.



Interne kabelgeleiding

Beschermd aan de binnenkant – voor meer hygiëne, minder onderhoud en maximale bedrijfszekerheid.



Elektrodenkabels

De kabelsets beschikken over zilver-zilverchloride elektroden met zachte siliconen zuignappen.



Kabelarm ergo vac^{LT}

Het kopgedeelte is flexibel beweegbaar.



Uitgebreide handleiding

De ergo vac zuiginstallatie wordt geleverd met een uitgebreide handleiding met gebruiksaanwijzing, veiligheidsinstructies en praktische tips.

Technische gegevens

Pompmodule

Afmetingen	245 × 175 × 82 mm
Gewicht	2,4 kg / 3,5 kg (zonder / met accu)
Stroomvoorziening Verbruik	100 – 240 VAC 30 VA
Akku (optional) Levensduur Laadtijd tot 100% Laadtijd tijdens gebruik	Loodgel accu ca. 800 laadcycli ca. 3,5 uur ca. 3,5 uur
Omgevingscondities Bedrijfstemperatuur Relatieve luchtvochtigheid Luchtdruk tijdens gebruik	10 – 50 °C, opslag 10 – 40 °C 30 – 75 % (niet condenserend) 700 – 1.060 hPa
Onderdruk	0 – 500 mbar
Luchtstroom	0 – 5,5 l/min

Patiëntenmodule

5 onderdrukkniveaus	100 – 250 mbar
---------------------	----------------

Systeemkabel

Systeemkabel	1,9 m
ECG-aansluiting	15-polig, volgens IEC-standaard
Stuurkabel	1,5 m
Slang	1,5 m


Elektroden

Materiaal	Ag / AgCl, zuigkop van siliconen
-----------	----------------------------------

Kabelarm	<i>ergo vac</i>	<i>ergo vac^{LT}</i>
Lengte	730 – 1060 mm	505 – 945 mm
Hoogte	620 mm	835 mm
Draaibereik	300°	270°

Veiligheidsnormen

Veiligheidsnorm	IEC/EN 60601-1, beschermingsklasse I
EMC	IEC/EN 60601-1-2
Conformiteit/classificatie	CE/I volgens Verordening 2017/745/EU
Bescherming	Dit apparaat is niet bedoeld voor buitengebruik (IPX0)



mbnet
engineering

mbnet Engineering GmbH
Kirschauer Straße 37a
OT Callenberg
D-02681 Schirgiswalde-Kirschau
Tel. +49 35 92 34 83 0
verkauf@mbnet.de
www.mbnet.de